



OS Surface

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15923

Diseño: Eduardo Souto de Moura Luminaria de emergencia de superficie con cuerpo de acero y acabado de pintura electrostática texturizada 100 % poliéster.

Incluye pictograma a una cara con estructura de policarbonato y película adhesiva.

La misma luminaria permite el modo permanente o no permanente.

Luminaria con modo de autotest.

Preparada para control remoto (modo reposo).

Autonomía de 3 h.

Conforme a las siguientes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Fuente de alimentación incluida. IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz





	Fuente de luz	LLuminaria				
Potencia	2,4W	3,1W				
Flujo	340lm	65lm				
Eficiencia	142lm/W	21lm/W				
LOR	-	19%				
UGR	-	-				

135°	150*	165°	180°	165°	150°	135°	Ángulo de haz
			100			$\times \setminus$	
120*			80			120°	
			60			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	\ <u></u>	\times		\times			
1050	17	\sim	40		17	105°	Aplicación
		1	1				
90°						900	
750				\times		75°	
30		\times		\mathcal{X}		/ /"	Peso
	1	\triangle	-		$\sqrt{2}$	\times \wedge	2Kg
50°						60°	-1\g
						\vee \wedge	
\times	\times	7	+	1	X/	\times	
45°	30°	15°	0.0	15°	30°	45°	

Funciones del modo de descanso

Modo de Reposo / Modo de Inhibición

El funcionamiento de emergencia se inicia automáticamente cuando se corta el suministro de red. Si el Modo de Reposo (Rest Mode) está activado, la descarga de la batería se minimizará apagando la salida LED. Si el Modo de Inhibición (Inhibit Mode) se activó antes de que se cortara el suministro de red, el Modo de Reposo se activará automáticamente si el suministro se corta dentro de los 15 minutos siguientes. El Modo de Reposo y el Modo de Inhibición pueden activarse aplicando un pulso corto con una amplitud entre 9,5 y 22,5 V durante un período de 150 a 1000 ms. Este pulso debe aplicarse a los terminales marcados como "Rest".

Después de restablecer la alimentación de red, el EM powerLED ST sale del Modo de Reposo. Tanto el Modo de Reposo como el Modo de Inhibición pueden desactivarse aplicando un pulso de tensión de 1000 a 2000 ms en los terminales marcados como "Rest" para enviar el comando RE-LIGHT/ RESET INHIBIT.

Impulso/Modo	En espera	Emergencia	Descanso
150 - 1,000 ms	Inhibir	Descanso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar inhibición	-	Vuelva a encender

Acabados ○.01 Blanco/RAL 9010 ● .02 Negro/RAL 9005 Obligatorio

mm

