



OS Wall-mounted

2,4W / 65lm / 5000K / 346x98x123mm

15910

Design: Eduardo Souto de Moura Luminária de emergência montada na parede com corpo em aço e pintura eletrostática texturada com tinta 100% poliéster.

Pictograma de face única, com estrutura em policarbonato e película autocolante, incluído. A mesma luminária permite um modo permanente ou não permanente.

Luminária com modo de autoteste.

Preparada para telecomando (rest mode).

Autonomia de 3 horas.

Em conformidade com as seguintes normas:

EN60598-2-22 / EN60598-1

Fonte de alimentação incluída. IP44 | IK07 | 230Vac | 50/60Hz



	Fonte de Luz	Luminária
Potência	2,4W	3,1W
Fluxo	340lm	65lm
Eficiência	142lm/W	21lm/W
LOR	-	19%
UGR	-	-

150°	165°	180°	165°	150°	135°	Ângulo de abertura
		100			$\times \setminus$	-
		80			1200	
		60				
M		40		M	1050	Aplicação
7	17	-		+1		Aplicação
					900	
	1				750	
\times	$\times \times$		$\times \times$		2//	Peso
	VA				60°	2Kg
					$\langle / \lambda $	
	15°	00	15°	30°	45°	
	150°	1509 1659	120 100 80 60	120	120 100 80	120 1500 120° 100° 100° 100° 100° 100°

Características do Telecomando

Modo Repouso / Modo inibição

A operação de emergência é iniciada automaticamente quando a alimentação da rede elétrica é desligada. Se o Modo de Repouso (Rest Mode) estiver ativo, a descarga da bateria será minimizada desligando a saída LED. Se o Modo de Inibição (Inhibit Mode) tiver sido ativado antes do desligamento da alimentação da rede elétrica, o Modo de Repouso será ativado automaticamente caso a alimentação seja desligada dentro de 15 minutos. O Modo de Repouso e o Modo de Inibição podem ser ativados através da aplicação de um pulso curto com amplitude entre 9,5 e 22,5 V por um período de 150 a 1000 ms. Esse pulso deve ser aplicado nos terminais marcados como "Rest".

Após a restauração da alimentação da rede elétrica, o EM powerLED ST sai do Modo de Repouso. Tanto o Modo de Repouso quanto o Modo de Inibição podem ser desativados aplicando um pulso de tensão de 1000 a 2000 ms nos terminais marcados como "Rest" para enviar o comando RE-LIGHT/ RESET INHIBIT.

Pulso/Modo	Espera	Emergência	Repouso
150 - 1,000 ms	Inibir	Repouso	-
1,000 - 2,000 ms	Cancelar Inibição	-	Reacender

Acabamentos Obrigatório O.01 Branco / RAL 9010 ● .02 Preto / RAL 9005

mm

